

Transportsäkring Barn Ambulansverksamheten

Gäller för: Ambulansverksamhet

Utförs på: Ambulansverksamhet

Målet vid alla transporter är att patienten och personal ska vara fastspända med de bälten som finns i fordonet och på bårn.

Enligt VVFS 1993:5, Vägverkets Föreskrifter om användning av bilbälte och särskild skyddsanordning finns undantag om bilbältet medför hinder eller annan olägenhet för tjänsteutövningen.

Även om lagen medger att personal och patient transporteras obältade under färd är det föraren som ansvarar för att transporten sker på ett säkert sätt.

Nedanstående är alternativ på transportsäkringar:

1. Pollux ACR (Quantum Ambulance Child Restraints) kan användas vid transporter på barn 2-45 kg. Passar alla bårar. Finns en uppsättning på respektive station i Växjö och Ljungby samt i varje boxambulans.
2. Pedi-Mate[®] kan användas på barn mellan 4,5-18 kg. Finns i alla Amaroker och gamla Mercedes Sprinter.
3. Kangoofix kan användas för barn mellan 1,8-5 kg. Används med fördel vid IHT-transporter eftersom det blir bra närhet och kontakt mellan förälder och barn. Finns en uppsättning i samtliga ambulanser. Finns en reserv i Växjö.
4. I vissa fall kan även familjens/barnets ”egen” stol tas med och användas under transport. Den ska då fästas enligt bilbarnstolens anvisningar på ett säkert sätt. Det finns ISOFIX i alla Amarok (vårdarstol 2) och i WW Crafterboxambulans (vårdarstol 1 och 2).

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare